

TRUE LAN 4x24 AWG CAT 5E FLEX UTP CM - PATCH CORD

Descrição

Conforme ANSI/TIA568C.2|ISO11801|IEC61156



- Sem escala - Figura ilustrativa

- **Condutor:** Condutores multifilares de cobre sólido, bitola 24 AWG.
- **Isolamento:** PEAD colorido de acordo com as normas..
- **Pares/Reunião:** Torcidos em pares e reunidos de modo a satisfazer os requerimentos da norma.
- **Capa externa:** Capa externa em PVC retardante à chama. Classificação anti-chama CM
- **Conectores:** RJ-45

Patch Cord, cabos de manobra. Interligação de Patch Panel, armário de comunicações e Sala de equipamentos. Conexão do equipamento Usuário aos equipamentos de telecomunicações. Compatível com os principais protocolos como ATM, Token Ring, Ethernet, 100BASE-T (100Mbps) e 1000BASE-T (1Gbps).

Informação Técnica

Tipo de Cabo	Valor
Número de pares	4
Diâmetro do condutor (AWG)	24
Diâmetro externo nominal (mm)	5,40
Massa Líquida (kg/km)	36
Conectores	RJ-45

Características Principais

Características	Unidade	Valor
Resistência ôhmica (20°C)	Ω / 100 m	9,38 máx
Desequilíbrio resistivo	%	2 máx
Capacitância mútua	pF/m	55,8 máx
Impedância característica (1-100 MHz)	Ω	100 \pm 15
Velocidade de propagação	%	68 \pm 1
Resistência de isolamento mínimo	G Ω * km	5

Cor da Capa:

Azul.

Marcação da capa externa:

A capa externa é gravada em intervalos de 1 metro conforme abaixo:

<PRYSMIAN DRAKA> <Ano de fabricação> <TRUE LAN 4x24 AWG CAT 5e FLEX UTP CM – PATCH CORD> <Marcação Métrica > <ANATEL> <CÓDIGO ANATEL> <LOTE>

Logística

Embalagem:

Bag plástico transparente com identificação

.

Lances: Lances padrões de 0,5 a 20 m, tolerância $\pm 3\%$. Outros comprimentos sob consulta

© PrysmianGroup, Todos os direitos reservados

Todos os dimensionais e valores sem tolerância são referenciais. As especificações são do produto tal como é fornecido pela PrysmianGroup: qualquer modificação ou alteração do produto pode resultar diferente.

A informação contida neste documento não deve ser copiada, reproduzida ou reproduzida em qualquer forma, no todo ou em parte, sem o consentimento por escrito da PrysmianGroup. As informações são consideradas corretas no momento da emissão. A PrysmianGroup reserva-se no direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. Esta especificação não é contratualmente válida, a menos que especificamente autorizada pelo PrysmianGroup.

ESTE PRODUTO AO FINAL DE SUA UTILIZAÇÃO, DEVERÁ SER DESCARTADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE DO SEU PAÍS/ESTADO