

Fitas Isolantes Prysmian

Mais uma garantia de segurança e qualidade na sua instalação.



Prysmian

A brand of the
Prysmian
Group

Fitas Isolantes

Para que o circuito funcione perfeitamente, conexões e emendas devem estar muito bem isoladas, evitando falhas que comprometam todo o circuito elétrico. Pensando nisso, a Prysmian criou uma linha completa de fitas isolantes que seguem o mesmo rigoroso padrão de qualidade dos seus fios e cabos elétricos.



FITA ISOLANTE P44^{Super}

Aplicação

- Isolação de fios e cabos elétricos;
- Acabamento de terminações e emendas de fios e cabos elétricos;
- Reparos e manutenção elétrica profissional.

Acondicionamento

- Caixa individual tipo estojo com uma unidade;
- Embalagem econômica individual em celofane;
- Caixa tipo display com 26 unidades de fitas embaladas individualmente em celofane.



Classe do produto: Classe A
Classificação e designação: Tipo 5/F-PCVP /90
Normas aplicáveis: NBR NM 60454-3-1



Classe de tensão: 750V



Material: produto de PVC auto extingüível à chama



Dimensões: espessura: 0,18mm
Comprimento: 20m / Largura: 19mm



Cor: preta



Classe de temperatura: 90°C



Proteção: resistente a raios UV

FITA AUTOFUSÃO i10[®]

Descrição

As fitas i10 são fabricadas com composto à base de borracha EPR, especialmente desenvolvido pela Prysmian. Com característica autoaglomerante, a fita é ideal para ambientes e aplicações em úmidos, pois ela cria uma fusão perfeita entre as camadas, reduzindo o risco de formação de vazios.

Aplicação

- Recomposição de camada isolante de fios e cabos elétricos, emendas e terminações com classe de tensão de até 69kV;
- Reparos e manutenção elétrica profissional;
- Isolação de fios e cabos elétricos, emendas e terminações que possam ter contato com umidade.

Acondicionamento:
caixa em cartão
com uma unidade.



Normas aplicáveis: ASTM-D-4388



Classe de tensão: 69kV



Material: produto à base de EPR não perecível



Dimensões: comprimento: 5m e 10m
Largura: 19mm / Espessura: 0,76mm



Cor: preta



Classe de temperatura: 90°C

FITA ISOLANTE P22[®]

Aplicação

- Isolação de fios e cabos elétricos;
- Acabamento de terminações e emendas de fios e cabos elétricos;
- Utilização para equipamentos eletrodomésticos;
- Pequenos reparos elétricos;
- Proteção mecânica de cabos e ferramentas;
- Identificação de barramentos, fios e cabos elétricos.

Acondicionamento:
embalagem individual em celofane.



Classe do produto: Classe C
Classificação e designação: Tipo 5/F-PCVP /90
Normas aplicáveis: NBR NM 60454-3-1



Classe de tensão: 750V



Material: produto de PVC antichama



Dimensões: comprimento: 5m, 10m e 20m
Largura: 19mm / Espessura: 0,13mm



Cor: preta, vermelha, azul, verde, amarela e branca



Classe de temperatura: 90°C



Proteção: resistente a raios UV

Fitas Isolantes



Prysmian Group
Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A.
Avenida Pirelli 1.100
18.103-085 - Sorocaba - SP - Brasil

Central de Relacionamento
+55 15 3500 0530
vendas@prysmiangroup.com

Atendimento Técnico
webcabos@prysmiangroup.com
prysmiangroup.com.br

A Prysmian reserva-se no direito de modificar sem aviso prévio as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste catálogo, sempre respeitando os valores nas normas citadas. A Prysmian não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas neste catálogo. Recomendamos que consulte um profissional habilitado para o correto dimensionamento do seu projeto. Imagens meramente ilustrativas.



DESCARTE: ao final de sua utilização, o produto deverá ser descartado de acordo com a legislação ambiental vigente em seu País/Estado.

Prysmian

A brand of the
Prysmian
Group