

PRYSMIAN DE PUNTA A PUNTA.

Seguridad
y confianza
en toda
instalación.





br.prysmian.com/es



Cintas Aislantes

Para que el circuito funcione perfectamente, las conexiones y los empalmes deben estar muy bien aislados, evitando fallas que comprometan todo el circuito eléctrico.

Pensando en eso, Prysmian tiene una línea completa de cintas aislantes que siguen el mismo riguroso estándar de calidad de sus alambres y cables eléctricos.



FITA ISOLANTE P44®

Aplicación

- Aislación de alambres y cables eléctricos;
- Acabado de terminales y empalmes de alambres y cables eléctricos;
- Reparaciones y mantenimiento eléctrico profesional.

Acondicionamiento

- Caja individual tipo estuche



Clase del producto: **Clase A**
Clasificación: **Tipo 5/F-PCVP /90**
Normas aplicables: **NBR NM 60454-3-1**



Clase de tensión: **750V**



Material: **Producto de PVC autoextinguible de la llama**



Dimensiones: espesor: **0,18mm**
Largo: **10m y 20m** / Ancho: **19mm**



Colores: **negro, rojo, azul, verde, amarillo y blanco**



Temperatura de servicio: **90°C**



Protecciones:
Resistente a rayos UV



Descripción

Las cintas i10 son fabricadas con compuesto a base de goma EPR, desarrollado especialmente por Prysmian. Con característica autoaglomerante, la cinta es ideal para aplicaciones eléctricas exigentes, incluida la media tensión, y para lugares húmedos, ya que ella crea una fusión perfecta entre las capas, reduciendo el riesgo de formación de vacíos.

Aplicación

- Composición de capa aislante de alambres y cables eléctricos, empalmes y terminales con clase de tensión de hasta 69kV.
- Reparaciones y mantenimiento eléctrico profesional.
- Desarrollado para máxima resistencia a la humedad y un rendimiento confiable en condiciones exteriores extremas.



Acondicionamiento

Caja de cartón con una unidad.



Normas aplicables:
ASTM-D-4388



Clase de tensión: **69kV**



Material: **Producto a base de EPR**



Dimensiones: Largo: **5m** y **10m**
Ancho: **19mm** / Espesor: **0,76mm**



Color: **negro**



Temperatura de servicio: **90°C**



Para obtener más información, visite:
br-catalogue.prysmian.com

<https://br.prysmian.com/es/contact-us>



Prysmian se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas, pesos y dimensiones presentadas en este catálogo, siempre respetando los valores en las normas citadas. Prysmian no se responsabiliza por daños personales o materiales derivados del uso inadecuado y/o negligente de las informaciones contenidas en este catálogo. Recomendamos que consulte un profesional habilitado para el correcto dimensionamiento de su proyecto. Imágenes meramente ilustrativas.