

VAI DE PRYSMIAN DE PONTA A PONTA.

Segurança
e confiança
em qualquer
instalação.





br.prysmian.com/pt



Fitas Isolantes

Para que o circuito funcione perfeitamente, conexões e emendas devem estar muito bem isoladas, evitando falhas que comprometam todo o circuito elétrico. Pensando nisso, a Prysmian possui uma linha completa de fitas isolantes que seguem o mesmo rigoroso padrão de qualidade dos seus fios e cabos elétricos.



FITA ISOLANTE P44®

Aplicação

- Isolação de fios e cabos elétricos.
- Acabamento de terminações e emendas de fios e cabos elétricos.
- Reparos e manutenção elétrica profissional.

Acondicionamento

Caixa individual tipo estojo com uma unidade.



Classe do produto: **Classe A**
Classificação: **Tipo 5**
Norma aplicável: **NBR NM 60454-3-1**



Classe de tensão: **750V**



Material: **produto de PVC auto extingüível à chama**



Dimensões: espessura de **0,18 mm**
Comprimento: **10 m e 20 m** / Largura: **19 mm**



Cores: **preta, vermelha, azul, verde, amarela e branca**



Classe de temperatura: **90 °C**



Proteção: **resistente a raios UV**

FITA AUTOFUSÃO

i10[®]

Descrição

As fitas i10 são fabricadas com composto à base de borracha EPR, especialmente desenvolvido pela Prysmian. Com característica autoaglomerante, a fita é ideal para aplicações elétricas exigentes, incluindo média tensão, e para ambientes úmidos, pois ela cria uma fusão perfeita entre as camadas, reduzindo o risco de formação de vazios.

Aplicação

- Recomposição de camada isolante de fios e cabos elétricos, emendas e terminações com classe de tensão de até 69kV.
- Reparos e manutenção elétrica profissional.
- Desenvolvida para máxima resistência à umidade e desempenho confiável em condições externas extremas.

Acondicionamento

Caixa em cartão com uma unidade.



Norma aplicável:
ASTM-D-4388



Classe de tensão: **69kV**



Material: **produto à base de EPR**



Dimensões: comprimento de **5 m** e **10 m**
Largura: **19 mm** / Espessura: **0,76 mm**



Cor: **preta**



Classe de temperatura: **90 °C**

FITA ISOLANTE

P22[®]

Aplicação

- Isolação de fios e cabos elétricos.
- Acabamento de terminações e emendas de fios e cabos elétricos.
- Utilização para equipamentos eletrodomésticos.
- Pequenos reparos elétricos.
- Identificação de barramentos, fios e cabos elétricos.

Acondicionamento

Embalagem individual em celofane.



Classe do produto: **Classe C**
Classificação: **Tipo 5/F-PCVP /90**
Norma aplicável: **NBR NM 60454-3-1**



Classe de tensão: **750V**



Material: **produto de PVC antichama**



Dimensões: comprimento de **10 m** e **20 m**
Largura: **19 mm** / Espessura: **0,13 mm**



Cor: **preta**



Classe de temperatura: **90 °C**



Proteção:
resistente a raios UV



Para mais informações, acesse:
br-catalogue.prysmian.com

br.prysmian.com/pt/contact-us



A Prysmian reserva-se no direito de modificar sem aviso prévio as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste catálogo, sempre respeitando os valores nas normas citadas. A Prysmian não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas nesse catálogo. Recomendamos que consulte um profissional habilitado para o correto dimensionamento do seu projeto. Imagens meramente ilustrativas.